

DAUERLICHTELEMENT, GRUEN, AC/DC 12-230V,
DURCHMESSER 70MM



Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Dauerlichtelement
Produktbestandteil Leuchtmittel		Nein
Ausführung des optischen Signals		Dauerlicht
Spannungsart der Betriebsspannung		AC/DC
Betriebsspannung		
• bei DC Bemessungswert	V	230 ... 12
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert	V	12 ... 230
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert	V	12 ... 230
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		P

Mechanische Daten:

Außendurchmesser des Signalsäulenelements	mm	70
--	----	----

Leuchtmittel:

Art des Leuchtmittels		Glühlampe / LED
------------------------------	--	-----------------

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-20 ... +60
Schutzart IP		IP65
Höhe	mm	65,5
Breite	mm	70

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Schiffbau
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD44001AC>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD44001AC>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD44001AC&lang=de



W8444: 8WD44..._ALL

letzte Änderung:

15.01.2015