

Materialdatenblatt

Etiketten permanent

Obermaterial

<i>Materialbeschreibung</i>	Maschinenglattes Papier, holzfrei		
<i>Geräteeignung</i>	Monochrom- und Farb-Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker		
<i>Dicke</i>	DIN 534	µm	91 ±4
<i>Flächengewicht</i>	DIN 536	g/m ²	70 ±3

Klebstoff

<i>Beschreibung</i>	Acrylat, wasserbasierend Universeller permanent haftender Kleber für A4 Anwendungen.
---------------------	---

Trägermaterial

<i>Materialbeschreibung</i>	Weißes, holzfreies Trägerpapier, einseitig silikonisiert
-----------------------------	--

Verbund

<i>Dicke</i>	DIN 534	µm	162 ±7
<i>Flächengewicht</i>	DIN 536	g/m ²	139 ± 6
<i>Anwendungstemperatur</i>	-20 °C bis 100 °C		
<i>Minimale Aufbringtemperatur</i>	5 °C		
<i>Optimale Lagerbedingungen</i>	+20 °C und 50% r.F.		

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.