


# ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, Tastaturlayout D

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 14.01.6701    |
| <b>Hersteller</b>          | ATEN          |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | CL1000N D     |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 4719264642463 |



**Das CL1000N ist eine LCD-KVM-Konsole, die als Front-End-Schnittstelle für alle Standard-KVM-Switches konzipiert ist.**

Das CL1000 besitzt einen eingebauten 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem Slideaway™-Gehäuse montiert. Anwender, die bereits mit einem Switch arbeiten, profitieren von der Platzersparnis und Effizienz der CL1000N LCD-KVM-Konsole, ohne weitere, unnötige Ausgaben für einen KVM-Switch tätigen zu müssen.

**DDC-Emulation - die VGA-Einstellungen der einzelnen Computer werden automatisch übernommen, um eine optimale Ausgabe am LCD-Bildschirm zu erhalten**

- Tastaturlayout Deutsch
- Integrierte KVM-Konsole mit 19-Zoll-LCD-Bildschirm in Slideaway™-Ausführung
- LCD-Modul bis 115° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
- Das Slideaway™-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
- Kompatibel zu den meisten PS/2-KVM-Switches
- Eingebaute Stromversorgung
- Tiefe einstellbar auf Tiefe des Schrankes
- Hohe Grafikauflösung bis 1280 x 1024 bei 75Hz
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

## Technische Daten

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Hersteller                       | ATEN  |
| Produktgruppe                    | 19"/-10"-Geräteträger   |
| Produkttyp                       | KVM Konsole   |
| Farbe                            | schwarz   |
| Lieferumfang                     | 1x CL1000N mit Standard Rack Montageset, 1x 2L-5202UP Kundenspezifisches KVM-Kabel (VGA, USB; 1,8 m/6 ft), 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel, 1x Benutzeranleitung |
| Zur Montage benötigte 19"-Ebenen | 2   |
| Stellfläche (BxT)                | 480 x 530 mm  |
| Benötigte Einbauhöhe             | 1 HE  |
| Tastatur-Layout                  | DE  |
| Netzanschluss                    | Kaltgeräte-Anschluss  |
| Betriebstemperatur min.          | 0 °C  |
| Betriebstemperatur max.          | 50 °C   |
| Höhe                             | 4.4 cm  |
| Breite                           | 58.52 cm  |
| Tiefe                            | 48.3 cm   |
| Gewicht                          | 11.06 kg  |
| Verpackungshöhe                  | 140 mm  |
| Verpackungsbreite                | 730 mm  |
| Verpackungstiefe                 | 680 mm  |
| Paketgewicht                     | 14.34 kg  |