

Absperrpfosten -Elasto Weiß-, überfahrbar

- Material: PU (Polyurethan)
- Maße: Ø 80 mm
- Fuß: Ø 200 mm
- Farbe: weiß (**UV-beständig**)
- mit retroreflektierenden Streifen
- **ohne Befestigungsmaterial**
- **Garantie: 5 Jahre***

*auf Farbstabilität, Elastizität und Selbstaufrichtung

- Farbe ist UV-beständig
- bei Einsatz im Innenbereich in der Regel keine Verfärbungen, da weniger Lichteinfall
- richtet sich nach Überfahren selbsttätig wieder auf
- für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
- ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
- Material ist sehr robust und flexibel



Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Weiß- Ø 80 mm, in blau und rot, v.l. Art. 12859-02, 12860-01, 12861-02, 12862-01



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Höhe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	12859	300 mm
	12860	450 mm
	12861	750 mm
	12862	1000 mm

Variante: Farbe Streifen (retroreflektierend)

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
-01	rot
-02	blau

Legende: ■ 24 - 72 Stunden ■ 3 - 6 Tage ■ 1 - 3 Wochen ■ 3 - 5 Wochen ■ 5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Befestigungsset, Ø 10 x 18 mm, Länge ca. 105 mm, VPE 3 Stk.

Durchmesser Schraube: 10 mm
Durchmesser Dübel: 18 mm
Länge: ca. 105 mm



Aufsatz für Absperpfosten -Elasto-, Ø 80 mm, weiß oder schwarz

Material: Kunststoff
nur geeignet für Ø 80 mm Absperpfosten
-Elasto-



Schrauböse für Absperpfosten -Elasto-, Ø 80 mm, weiß oder schwarz

Schrauböse für Absperpfosten -Elasto-
Material: Kunststoff
nur geeignet für Ø 80 mm Absperpfosten
-Elasto-



Schilder aus Kunststoff mit Verkehrszeichen, aufschraubbar, diverse Formen

Material: Kunststoff
Folie reflektierend (RA 2)
Befestigung: mit Gewinde zum Einschrauben



Parkplatzschild -Nur für Besucher- aus Kunststoff, aufschraubbar, 350 x 410 mm

Material: Kunststoff
Maße (BxH): 350 x 410 mm
Befestigung: mit Gewinde zum Einschrauben



Leerschilder -Blanko- aus Kunststoff, aufschraubbar, diverse Formen

Material: Kunststoff
Befestigung: mit Gewinde zum Einschrauben

Weitere Produktabbildungen



Technische Ansicht:
Absperpfosten -Elasto Weiß-
überfahrbar, Art. 12862-02



Anwendungsbeispiel: Absperpfosten
-Elasto Weiß-, überfahrbar (Art. 12862-02),
keine Beschädigungen am PKW



Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten
-Elasto Weiß-, komplett überfahrbar
(Art. 12862-02)



Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten
-Elasto Weiß-, überfahrbar, Art. 12862-01,
richtet sich selbstständig wieder auf



Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Weiß-, überfahrbar,
Art. 12862-02,
vollständig wieder aufgerichtet



Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten
-Elasto Weiß- Ø 80 mm,
überfahrbar, Art. 12862-01



Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten
-Elasto Weiß- Ø 80 mm,
überfahrbar, Art. 12862-01



Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten
-Elasto Weiß- Ø 80 mm,
überfahrbar, Art. 12862-01



Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten
-Elasto Weiß- Ø 80 mm,
überfahrbar, Art. 12862-01



Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten
-Elasto Weiß- Ø 80 mm,
überfahrbar, Art. 12862-01



Anwendungsbeispiel: Absperreffosten
 -Elasto Weiß- Ø 80 mm,
 überfahrbar, Art. 12862-02



Anwendungsbeispiel: Absperreffosten
 -Elasto Weiß- Ø 80 mm,
 überfahrbar, Art. 12862-02



Detailansicht:
 Absperreffosten -Elasto Weiß- (Art. 12862-01)
 100% reines TPU Erstverwendung



Detailansicht:
 Absperreffosten -Elasto Weiß- (Art. 12862-01)
 Qualitätsmerkmal EN 13422



Detailansicht:
Absperpfosten -Elasto Weiß- (Art. 12862-01)
Qualitätsfolie Oralite® 5450