

Schilderstände -Typ S-


- Material: Stahl, verzinkt
- für Schaftröhre mit Maßen 40 x 40 mm oder 60 x 60 mm
- Breite: 880 mm
- Tiefe: 990 mm
- Beschwerung mit 8 Fußplatten möglich
- besonders robuste Ausführung mit Winkelleisen verschweißt
- durch angeschweißte Lasche ist der Transport durch einen Kran möglich
- standfeste Positionierung durch 4 Füße
- mittels Stellschrauben lassen sich die Schaftröhre fixieren
- Fixierung der unteren Fußplatte durch Rahmen



Modellbeispiel: Schilderstände -Typ S- (Art. 35304s)

Ausführung:

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

	35304s	Schilderstände -Typ S-, für Schaftröhre, kranbar
--	--------	--

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Schuhe für Schilderstände, VPE 4 Stück

Material: Stahl, verzinkt
Verpackungseinheit (VPE): 4 Stück



TL Fußplatte nach K1, ca. 28 kg

Material: Recycling-Material
Maße (LxBxH): 800 x 400 x 120 mm
Gewicht: ca. 28 kg



Schaftröhre aus Stahl, Vierkantrohr 60 x 60 mm, feuerverzinkt

Material: Stahl, feuerverzinkt
Vierkantrohrbreite: 60 mm
Vierkantrohrtiefe: 60 mm



Schaftröhre nach TL aus Stahl, Vierkantrohr 40 x 40 mm

Material: Stahl, verzinkt
Vierkantrohrbreite: 40 mm
Vierkantrohrtiefe: 40 mm



Niederhalter für Schilderstände

Material: Stahl, verzinkt
Maße Vierkantrohr: 30 x 30 mm
Länge: 940 mm



Niederhalter für Schilderstände

Material: Stahl, verzinkt
Maße Vierkantrohr: 30 x 30 mm
Länge: 940 mm