


Allgebrauchsglühlampe B 60x105mm, E27 230V 25W gelb

Artikel-Nr. 40247



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	25 W
Lampenspannung:	230 - 230 V
Lichtstrom:	100 lm
Sockel:	E27
Lampenform:	Birnen-Form
Ausführung:	sonstige
Farbe:	gelb
Durchmesser:	60 mm
Gesamtlänge:	105 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Spezielle Anwendung:	sonstige
Kohlefaden:	Nein
Krypton:	Nein
Mehrfach-Glühwendel:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Allgebrauchsglühlampe B 60x105mm Farbige Allgebrauchsglühlampe, zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. - Für den Einsatz im Freien mit geeigneten Leuchten oder Lichterketten. Farbeffekte für festliche Atmosphäre auf Veranstaltungen. Illuminations- und Dekorationsbeleuchtung

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 11.02.2015 15:37:56

