

Artikelnummer: 156765

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8000, fahrbar, mit Hängeschublade, B 1500 x T 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8000, fahrbar, mit Hängeschublade, Breite 750 bis 2000 mm: Die Werkbank Serie 8000 ist fahrbar und ausgestattet mit einer Hängeschublade. Dabei ist die Werkbank Serie 8000 wahlweise in einer Breite zwischen 750 mm und 2000 mm erhältlich. Die fahrbare Werkbank Serie 8000 hat je zwei Block- und Lenkrollen mit Feststeller, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Die robuste Werkbank Serie 8000 steht dabei auf Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr und hat eine Arbeitsplatte aus Buche-Massiv mit einer Stärke von 40 mm. Diese trägt eine Flächenlast von bis zu 450 kg. Unterhalb der Werkbank Serie 8000 ist eine Hängeschublade angebracht. Diese hat eine Tragkraft von 50 kg. Die fahrbare Werkbank Serie 8000 wird mit einem lose beiliegendem Bügelgriff und vollständig montiert geliefert. Sie ist wahlweise in den Breiten 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm und 2000 mm erhältlich. Weitere Details: Fahrbar Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) 1 x Hängeschublade 150 mm, Tragkraft 50 kg Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) 2 Block- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Rollen- \varnothing : 125 mm, Bauhöhe 150 mm Arbeitsplattenstärke: 40 mm Flächenlast: max. 450 kg Material: Buchenholz Material Gestell: Stahlrohr pulverbeschichtet Lieferung: komplett montiert Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



EAN/GTIN: 4040376177803