

Artikelnummer: 76115

Kurzbeschreibung: PRAMAC Gabelhubwagen, 2,0 t, VG/PU, einfach, 2000 mm

Langbeschreibung: PRAMAC Gabelhubwagen, für Lasten bis 2,5 Tonnen, VG/PU, einfach: Gabelhubwagen für den harten industriellen Einsatz mit einer hohen Tragfähigkeit von bis zu 2500 kg. 3 Jahre Garantie auf die Hydraulikeinheit.

Roboter geschweißt, pulverbeschichtet. Ein- und Ausfahrrollen sowie ein geringes Eigengewicht sorgen für ein leichtes Handling. Tragkraft: 2500 kg (2000 kg) Gabellänge: 800/1150/2000 mm

Gesamtlänge: 1200/1550/2400 mm Hubhöhe: 85 -

200 mm Tragbreite: 525 mm Gabelbreite: 150 mm

Lenkrollen: 200 x B 50 mm Einfachrolle Lenkrollen

aus Vollgummi Lastrollen aus Polyurethan Gabellänge 2000 mm hat eine Tragfähigkeit von 2000 kg

