

## Patins articulés

22590.0216



### Description produit

Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d'appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15°.

### Matières

#### Rotule

- inox 1.4305

#### Patin


- inox 1.4305

### Plus d'informations

#### Notes

Pour les versions  $d_1 = M10$  et  $M12$  le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.


### Plan



### Informations détaillées

d <sub>1</sub>	Dimensions				t	SW	Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]	Température max. [°C]	Poids [g]	Référence article
	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[mm]						
patin et rotule – croquis 1, inox										
M16	50	32	7	13,5	24	36	250	256	22590.0216	

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.