



Lampe LED MR16 DIM, culot: GU5.3

Rechange facile de lampes standards - consommation d'énergie très basse!


- **classe d'efficacité énergétique:** G • **durée de vie:** allant à 25.000 heures
- **forme:** forme de réflecteur
- **modèle:** --- • **retardement:** aucun (<1 sec.) - lumière s'allume dès l'enclenchement • **gradable:** oui • **tension:** 220-240 V
- **angle d'éclairage:** 36 degrés
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- puissance thermique faible comparée au produit de référence standard
- fonctionnement sans faute même sous de basses températures

Exemples d'utilisation: - comme plafonnier pour éclairer les couloirs, portes, escaliers etc.

- expositions, centre commerciaux
- utiliser à l'extérieur seulement dans des luminaires adaptés
- musées
- industrie hôtelière
- boutiques



Visuel de référence: Lampe LED MR16 DIM



Label d'efficacité énergétique 63002138

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
8,0 watts	50 watts	621 lm	90 Ra	3.000 K (blanc chaud)	9,0 kWh / 1.000h	G	51 mm	46 mm	050497	63002138