

## Mobiles Notfall-Set im DENSORB Caddy Small

Mit durchsichtiger Tür zur schnellen Inhaltskontrolle.

- Schnell am Einsatzort.
- Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren.
- Der ergonomische Handgriff optimiert die Manövrierfähigkeit.
- Der handliche Türgriff ermöglicht das Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
- Eine Aussparung an der Rückseite ermöglicht das Anbringen eines Warntafelers mithilfe eines optionalen Befestigungs-Sets (nicht im Set enthalten).
- Besonderheit der Befüllung ist die perforierte Bindevlies-Rolle, von der die benötigte Menge individuell abgerissen werden kann.



**Inhalt:**  
 1 Bindevlies-Rolle 20 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung  
 8 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm  
 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm  
 25 Wischtücher 38 x 40 cm  
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug  
 1 Paar Schutzhandschuhe  
 5 Entsorgungsbeutel

**NEU**  
 Bestell-Nr. 267-169-J1

**Gleich mitbestellen**



**Set zur Anbringung eines Warntafelers**

enthält einen Warntafelers und Spanngurte zur Befestigung an der Rückseite des DENSORB Caddy Small

Bestell-Nr. 270-419-J1

Die transparente Tür bietet einen maximalen Einblick in das Innere des geräumigen Transportwagens. So lässt sich die Notfall-Ausrüstung bequem auf Vollständigkeit prüfen.

**Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:**

<b>ÖL</b>	für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
<b>UNIVERSAL</b>	für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
<b>SPEZIAL</b>	für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien

Typ	Small		
Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	55	55	55
Maße außen L x B x H [mm]	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950	400 x 510 x 950
Bestellnummer	267-167-J1	267-168-J1	267-169-J1
<b>Zubehör</b>			
Bestellnummer Nachfüll-Set	267-170-J1	267-171-J1	267-172-J1

## Mobiles Notfall-Set im DENSORB Caddy

- Optimale Bindevliesausstattung für Leckagen im Betrieb
- Diese übersichtlichen und sehr robusten Transportwagen sind prall gefüllt mit hochwertigen DENSORB Bindemitteln
- Besonderheiten der Befüllung sind die perforierte Bindevlies-Rolle, von der die benötigte Menge individuell abgerissen werden kann, sowie das Granulat, mit dem nach der Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit die Rutschfestigkeit des Untergrundes wieder sichergestellt werden kann.
- Schnell am Einsatzort
- Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren
- Große, weit öffnende Tür für den effizienten Zugriff auf die Bindemittel

Der ergonomische Handgriff kann auch mit Schutzhandschuhen sicher gefasst werden und optimiert die Manövrierfähigkeit.




**Inhalt:**  
 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung  
 7 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm  
 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm  
 25 Wischtücher 38 x 40 cm  
 1 Sack Granulat 8 kg  
 1 Granulatschaufel\*  
 1 Warntafelers\*  
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug  
 1 Paar Schutzhandschuhe  
 10 Entsorgungsbeutel  
 \*nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen

Bindemittel-Notfall-Set, Ausführung Universal, im DENSORB Caddy Medium



Eine Vorrichtung an der Rückseite des Transportwagens Medium ermöglicht das Anbringen des Warntafelers.



Der DENSORB Caddy Medium verfügt über eine Vorrichtung zum Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. zum Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

**Gleich mitbestellen**



Bestell-Nr. 259-696-J1



**Inhalt:**  
 1 Bindevlies-Rolle 90 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung  
 12 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm  
 6 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm  
 1 Sack Granulat 8 bzw. 10 kg  
 1 Granulatschaufel\*  
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug  
 2 Paar Schutzhandschuhe  
 10 Entsorgungsbeutel  
 \* nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen

Bindemittel-Notfallset, Ausführung Öl, im DENSORB Caddy Extra Large

Bestell-Nr. 219-594-J1

Typ	Medium			Extra Large		
	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Anwendung DENSORB						
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	102	100	100	190	187	188
Maße außen L x B x H [mm]	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300
Bestellnummer	259-470-J1	259-469-J1	259-471-J1	219-594-J1	219-593-J1	219-595-J1
<b>Zubehör</b>						
Bestellnummer Nachfüll-Set	259-473-J1	259-472-J1	259-474-J1	219-597-J1	219-596-J1	219-598-J1