

fetra roule-bacs

force 250 kg, plateau longueur x largeur 810 x 610 mm, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118649



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Plateau roulant




Force 250 kg

roule-bacs

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 810 x 610 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- Avec bord
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de rouleur	roule-bacs	pneumatique	TPE
charge	250 kg	roulement	roulement rainuré à billes
norme européenne	oui	Ø de roue	125 mm
longueur de plateau	810 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	610 mm	surface	finition peinture époxy
plateforme	ouvert	couleur	bleu brillant // RAL5007
Cadre	Avec bord	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	11 kg
barre directrice	non		

Accessoires

158758		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal