

Wilms chauffages électriques EL4

Avec 1 niveau(x) de chauffage,
hauteur x longueur x largeur 360 x
300 x 275 mm, Niveau sonore de 63
dB, manutention facile avec
Poignée de transport, en noir/jaune

Numéro d'article: 243733



chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers
- Avec 1 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 3,3 kW, puissance de chauffage 360 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 360 x 300 x 275 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 230V/50 Hz
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Niveau sonore de 63 dB
- Avec thermostat d'ambiance intégré et ventilateur axial
- manutention facile avec Poignée de transport
- en noir/jaune

Détails techniques

fournitures de bureau	radiateur	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
type de radiateur	chauffages électriques	niveau sonore	63 dB
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	couleur	noir/jaune

Niveaux de chauffage	1	type de ventilateur	ventilateur axial
	3,3 kW	équipement radiateur	thermostat d'ambiance
	360 m³/h	poignée	Poignée de transport
hauteur	360 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
longueur	300 mm	Type d'appareil DEEE	échangeurs de chaleur CAT 1
largeur	275 mm	Marque selon le registre alleman	Wilms
alimentation	bloc d'alimentation 230V/50 Hz	Poids	13 kg