

Rollcart chariot caisse

force 1500 kg, plateau longueur x largeur 2460 x 1210 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausses : 4 parois, 3 parois rabattables, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roues, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 404922

Rollcart Remorque à timon manuel

Force 1500 kg



chariot caisse

- force 1500 kg
- plateau longueur x largeur 2460 x 1210 mm
- hauteur de charge 500 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausses : 4 parois, 3 parois rabattables
- direction avant-train pivotant sur couronne à billes
- timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute
- avec poignée de sécurité
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 4 roues
- roues avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie






Détails techniques




appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot caisse	matériau de plateforme	plaque de contreplaqué
charge	1500 kg	surface de plateforme	antidérapant
rehausses	4 parois	exécution de plateforme	imperméable
fonction rehausses	3 parois rabattables	équipement chariot	sans équipement
hauteur rehausses	250 mm	nombre/type de roulettes	4 roues
longueur de plateau	2460 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	1210 mm	roulement	roulement à billes
hauteur de charge	500 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau	acier	type de frein	frein automatique
hauteur	500 mm	fonction frein	agit sur les roues avant
direction	direction avant-train pivotant sur couronne à billes	surface de châssis	finition peinture époxy
barre directrice	oui	couleur	bleu gentiane // RAL5010
Exécution du timon	timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute	garantie	5 années
poignée de sécurité	oui	Poids	258 kg

Accessoires

203332		œillet de traction pour chariot à timon, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203333		attelage de remorque, avec boulons, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149422		palan manuel à chaîne, charge de traction 3000 kg, hauteur de levage 3 m, nombre de brins 1
210710		transpalette élévateur hydraulique, force 1000 kg, longueur de fourche 1150 mm, largeur de portée 540 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 82 x 80 mm
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique

505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
529663		protège-câbles, Pour vitesses < 10 km/h, élément de base, largeur x profondeur 1200 x 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en noir, 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		sangle d'arrimage, sangle d'arrimage en une partie, avec levier à rochet autobloquant, force traction 5 t , longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm, en orange