

Blume Förderanlagen courbe 90 ° pour convoyeur à galets

rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 48 mm, largeur du convoyeur 600 mm, empattement 125 mm

Numéro d'article: 408022



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Élément de transporteur à galets en plastique

Courbe 90°

courbe 90 ° pour convoyeur à galets



- rouleau de manutention en plastique
- diamètre de roulette 48 mm
- largeur du convoyeur 600 mm
- largeur 640 mm
- empattement 125 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 375 mm et d'une largeur maximale de 800 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur	640 mm
type de convoyeur	convoyeur à galets	largeur du produit transporté ju	800 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	longueur min. du produit transpo	375 mm
flexion	90 °	empattement	125 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	70 mm
matériau de roulette	plastique	matériau de cadre	acier

diamètre de rouleau	48 mm	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	600 mm	Poids	17 kg

Accessoires

414535		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur 70 mm
414546		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur 70 mm