

ZARGES

escabeau à échelons

en fibre de verre en rouge, accès double face, 2 x 10 échelons profilés antidérapants, longueur de lisse 3 m

Numéro d'article: 480868



ZARGES Escabeau à échelons

en fibres de verre

escabeau à échelons

- en fibre de verre en rouge
- accès double face
- Convient pour industrie chimique et pharmaceutique
- Convient pour travaux sous tension (1 000 V AC, 1 500 V DC)
- 2 x 10 échelons profilés antidérapants
- longueur de lisse 3 m
- échelons profondeur 30 mm
- connexion échelons/lisse avec douilles de serrage
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- charge max. jusqu'à 150 kg








- poids 18 kg
- selon DIN EN 131
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau à échelons	connexion d'échelons/de longeron	avec douilles de serrage
matériau	fibres de verre	exécution échelle	à deux parties
convient pour (secteurs)	industrie chimique et pharmaceutique	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
convient pour (application)	travaux sous tension	couleur	rouge
utilisation	double face	Pour escalier	non
Longueur de lisse	3 m	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
nombre d'échelons	2 x 10	force	150 kg
type de marche/d'échelon	échelons profilés antidérapants	norme	DIN EN 131
profondeur d'échelons	30 mm	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	18 kg

Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir