

VARIOfit

caisse sur roulettes

Corlette

force 800 kg, hauteur x longueur x largeur 1850 x 1150 x 1200 mm, rehausse 3 parois (grillagées), grosseur de la maille 50x100 mm, châssis avec vernis à la résine synthétique en RAL 5012 bleu clair, avec bandage polyamide

Numéro d'article: 987881



VARIOfit

3 YEARS WARRANTY



VARIOfit Caisse sur roulettes universelle Corlette

avec parois grillagées




caisse sur roulettes

- force 800 kg
- hauteur x longueur x largeur 1850 x 1150 x 1200 mm
- convient adapté à la taille des surfaces de chargement des camions
- rehausse 3 parois (grillagées)
- grosseur de la maille 50x100 mm
- capacité de gerbage 1000 kg
- garde au sol 170 mm
- châssis avec vernis à la résine synthétique en RAL 5012 bleu clair
- structure en acier
- plateforme en aggloméré
- plateforme riveté
- 4 roulettes pivotantes
- avec bandage polyamide
- Ø de roue 125 mm
- 3 années de garantie





Détails techniques

appareil de manutention	bac sur roulettes	matériau	acier
type de chariot	caisse sur roulettes	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
convient pour (produit/matériau)	surfaces de chargement des camions	pneumatique	polyamide
rehausses	3 parois (grillagées)	Diamètre de roue	125 mm
charge	800 kg	surface	verni à la résine synthétique
capacité de gerbage	1000 kg	couleur	bleu // RAL 5012
hauteur	1850 mm	norme européenne	non
matériau de plateforme	aggloméré	nombre de plateaux	1 pièce
exécution de plateforme	riveté	alignement de niveaux	droit
longueur	1150 mm	couvercle	non
largeur	1200 mm	disposition des roues	rectangulaire
garde au sol	170 mm	garantie	3 années
ouverture de maille	50x100 mm	Poids	95,5 kg
emboîtable	oui		

Accessoires

987983		Sangle pour caisse sur roulettes, pour caisse sur roulettes largeur 1200 mm
987994		Timon en V pour caisse sur roulettes, longueur 600 mm, diamètre anneau 35 mm, pour caisse sur roulettes
988002		Porte avant pour caisse sur roulettes, pour caisse sur roulettes largeur 1200 mm, pliable à mi-hauteur

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm