

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 6120A Benne auto-basculante avec robinet de vindage



Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides, n° d'article complété par un A. Livrée avec câble. Roues en option.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	2500
Contenu (litres)	1200
Dim. Benne (mm)	1699 x 1157 x 997
Hauteur au bec verseur sans roues (mm)	1043
Hauteur au bec verseur avec roues (mm)	1288
Longueur totale (mm)	1755
Largeur totale (mm)	1222
Hauteur totale (mm)	1127
Configuration	mit Ablasshahn
Poids (kg)	231
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73090090
GTIN	4017976161204