

Feuille de données du produit



Article N°: B1325P Diable en tube d'acier

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues en mousse polyuréthane increvables, moyeu à roulement à rouleaux. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Livré avec bavette démontée.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	300
Largeur bavette (mm)	320
Prof. bavette (mm)	250
Largeur totale (mm)	580
Profondeur totale (mm)	604
Hauteur totale (mm)	1300
Type de pneu	Mousse polyuréthane
Roues (mm)	260 x 85
Poids (kg)	14,7
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976131160