


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 22812 Palletonderwagen



Voor pallets en gasboxen. Robuust gelaste profielstalen constructie, met 4 vanghoeken, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Geringe rolweerstand, elastische en geruisloze loop.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	1200
laadvlak lengte (mm)	1210
laadvlak breedte (mm)	1010
Laadvlakhoogte (mm)	282
Totale lengte (mm)	1255
Totale breedte (mm)	1055
Totale hoogte (mm)	329
Wielen	Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm)	200 x 50
Uitvoering	voor industriële pallets
Gewicht (kg)	36
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976228129