

**Artikelnummer:** 129742

**Kurzbeschreibung:** Scheren-Hubwagen, Tragkraft 300 kg

**Langbeschreibung:** Scheren-Hubwagen:

Kraftschonend anheben per Fußpedal und stufenlos absenken am Handgriff Feststellbremsen an beiden Lenkrollen Polyurethan-

Rollenausstattung für einen besonders ruhigen Lauf auf ebenen Untergründen Entsprechen der EN 1570 Technische Daten: Tragkraft: 150 kg

Hubbereich: 225 - 750 mm Hub je Pedaltritt: 30 mm Hübe bis max. Höhe: ca. 20 Plattform: L 740 x B 450 x H 35 mm Gesamtma ss: L 1000 x B 450 mm

Eigengewicht: 48 kg Tragkraft: 300 kg

Tragkraft: 300 kg Hubbereich: 340 - 900 mm Hub je Pedaltritt: 15 mm Hübe bis max. Höhe: ca. 30 Plattform: L 855 x B 500 x H 50 mm Gesamtma ss: L 1165 x B 500 mm

Eigengewicht: 90 kg Tragkraft: 500 kg Hubbereich: 340 - 900 mm Hub je Pedaltritt: 15 mm Hübe bis max. Höhe: ca. 40 Plattform: L 855 x B 500 x H 50 mm

Gesamtma ss: L 1165 x B 500 mm Eigengewicht: 95 kg Tragkraft: 800 kg Hubbereich: 420 - 1000 mm Hub je Pedaltritt: 15 mm Hübe bis max. Höhe: ca. 40 Plattform: L 1000 x B 510 x H 55 mm

Gesamtma ss: L 1330 x B 575 mm Eigengewicht: 120 kg Tragkraft: 1000 kg Hubbereich: 380 - 1000 mm Hub je Pedaltritt: 15 mm Hübe bis max. Höhe: ca. 45

Plattform: L 1020 x B 510 x H 60 mm Gesamtma ss: L 1330 x B 610 mm Eigengewicht: 121 kg Tragkraft: 1500 kg Hubbereich: 420 - 1000 mm Hub je Pedaltritt: 15 mm Hübe bis max. Höhe: ca. 45

Plattform: L 1220 x B 600 x H 60 mm Gesamtma ss: L 1500 x B 700 mm Eigengewicht: 143 kg



**EAN/GTIN:** 4260151123140