

# Philips Signage Solution X-Line BDL4988XC/00



Begeistern Sie Ihr Publikum mit einer beeindruckenden Videowand – mit ultraschmalem Rahmen und hervorragender Bildqualität. So können Sie

unvergessliche visuelle Erlebnisse schaffen.

- 122 cm (49")
- Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
- Full HD
- 450 cd/m<sup>2</sup>

<b>Bildschirmdiagonale (Zoll)</b>	48,5
<b>Bildschirmdiagonale (cm)</b>	123,2
<b>Panel-Technologie</b>	IPS
<b>Display-Typ</b>	LED
<b>Entspiegelungsgrad</b>	1% Haze
<b>Design</b>	Digital signage flat panel
<b>Ausrichtung</b>	Horizontal/Vertical
<b>Stegbreite (BtB) (mm)</b>	3,5
<b>Betriebszeiten (Stunden/Tage)</b>	24/7
<b>HD-Typ</b>	Full HD
<b>Bildschirmauflösung (Pixel)</b>	1920 x 1080
<b>Unterstützte Grafik-Auflösungen</b>	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
<b>Natives Seitenverhältnis</b>	16:9
<b>Native Seitenverhältnis</b>	16:9
<b>Pixel Abstand (mm)</b>	0,56 x 0,56
<b>Blickwinkel, vertikal (°)</b>	178
<b>Blickwinkel, horizontal (°)</b>	178
<b>Helligkeit (cd/m<sup>2</sup>)</b>	450
<b>Reaktionszeit (ms)</b>	8
<b>Kontrastverhältnis</b>	1300:1
<b>Kontrastverhältnis (dynamisch)</b>	500000:1
<b>Anzahl der Farben des Displays</b>	1,073 Milliarden Farben
<b>Touchscreen</b>	Nein
<b>VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse</b>	2
<b>Anzahl DVI-D Anschlüsse</b>	1
<b>Anzahl DVI-I Anschlüsse</b>	1
<b>DVI Anschluss</b>	Ja
<b>Anzahl HDMI Anschlüsse</b>	2

<b>Anzahl DisplayPort Anschlüsse</b>	2
<b>Composite Video-Eingang</b>	1
<b>Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)</b>	3
<b>Eingebauter Ethernet-Anschluss</b>	Ja
<b>Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)</b>	1
<b>USB-Anschluss</b>	Nein
<b>RS-232C</b>	Ja
<b>PC Audio-Eingang</b>	Ja
<b>Audio (L,R) Out</b>	1
<b>Audioeingang (L, R)</b>	1
<b>Anzahl von Lautsprecherausgängen</b>	1
<b>Fernbedienung (IR) input</b>	1
<b>Fernbedienung (IR) output</b>	1
<b>Eingebaute Lautsprecher</b>	Ja
<b>Anzahl der Lautsprecher</b>	2
<b>RMS-Leistung (W)</b>	20
<b>Unterstützte Video-Modi</b>	480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p
<b>VESA-Halterung</b>	Ja
<b>VESA Montageadapter (mm)</b>	400 x 400
<b>On-Screen-Display (OSD)</b>	Ja
<b>Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen</b>	Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Türkisch
<b>Anzahl OSD-Sprachen</b>	12
<b>OPS-Slot</b>	Ja
<b>Stromverbrauch (typisch) (W)</b>	110
<b>Stromverbrauch (in Betrieb) (W)</b>	110
<b>Stromverbrauch (Standby) (W)</b>	0,5
<b>Betriebsanleitung</b>	Ja
<b>Fernbedienung</b>	Ja
<b>Mitgelieferte Kabel</b>	AC,DVI,RS-232
<b>Schnellstartübersicht</b>	Ja
<b>Batterien enthalten</b>	Ja
<b>Energy Star-zertifiziert</b>	Ja
<b>Zertifizierung</b>	CE, FCC, Class B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT
<b>Produktfarbe</b>	Schwarz

<b>Bezel Weite (top) (cm)</b>	2,35
<b>Bezel Weite (bottom) (cm)</b>	1,25
<b>Breite (mm)</b>	1077,6
<b>Höhe (mm)</b>	607,8
<b>Tiefe (mm)</b>	103,8
<b>Gewicht (g)</b>	21600
<b>Gewicht (kg)</b>	21,6
<b>Temperaturbereich in Betrieb (°C)</b>	0 - 40
<b>Temperaturbereich bei Lagerung (°C)</b>	-20 - 60
<b>Luftfeuchtigkeit in Betrieb (%)</b>	20 - 80