

Broszura informacyjna

44 20 J61

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

- Z mechanizmem blokującym, z dźwignią zwalnającą
- Z wymiennymi końcówkami
- Malowane proszkowo, czarne
- DIN 5256 D; końcówki zakrzywione pod kątem 90°
- Korpus szczypiec: stal walcowana o dużej wytrzymałości
- Końcówki: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo



∠90°

Ogólna

Nr art.	44 20 J61
EAN	4003773024965
Szczypce	malowane proszkowo, czarne
Waga	1.723 g
Wymiary	600 x 142 x 19 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Rozmiar pierścienia	Ø 252 – 400 mm
Końcówki (średnica)	Ø 4,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych