

Broszura informacyjna


44 21 J41

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

DIN 5256 D



 90°

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- DIN 5256 D; końcówki zakrzywione pod kątem 90°
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	44 21 J41
EAN	4003773043683
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	462 g
Wymiary	300 x 47 x 12 mm
Norma	DIN 5256 D
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Rozmiar pierścienia	Ø 85 – 140 mm
Końcówki (średnica)	Ø 3,2 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych