

Información sobre productos

46 20 A61

Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 B



∠90°

- Con mecanismo de cierre, posibilidad de liberarlo
- Con puntas intercambiables de acero templado
- Recubierto de pintura pulverizada, negro
- DIN 5254 B; puntas curvas en ángulo de 90°
- Cuerpo de alicate: acero laminado, de alta resistencia
- Puntas: acero especial para herramientas, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	46 20 A61
EAN	4003773025030
Alicate	recubierto de pintura pulverizada, negro
Peso	1.826 g
Dimensiones	580 x 151 x 17 mm
Norma	DIN 5254 B
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas exteriores	∅ 252 – 400 mm
Puntas (diámetro)	4,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.