

Información sobre productos

70 01 140 EAN

Alicate de corte diagonal

DIN ISO 5749



- La nueva generación del clásico de KNIPEX con características mejoradas
- Transmisión de la fuerza optimizada para un 20 % más de capacidad de corte que el modelo anterior
- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	70 01 140 EAN
EAN	4003773021988
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	120 g
Dimensiones	140 x 50 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,8 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

