

EFS65

Artikelnummer: 21511 | EAN: 4003318215117

Einsteckschloss für Feuerschutztüren

Einsatz und Anwendung

- Das ABUS Einsteckschloss EFS 65 ist speziell für rechts-/links verwendbare Feuerschutztüren geeignet
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Verschließen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert

Technologie

- Stahl-Doppelriegel mit Mittelfalle
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
- Extra stabile Mechanik
- MPA-geprüft und überwacht
- Für DIN L und R Türen

Technische Daten

Produkt: EFS65

Verpackungseinheit: 3

Färbung: verzinkt

Dornmaß [mm]: 65

Entfernungsmaß [mm]: 72

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel

Artikelgruppe: 18

Security Level HaSi: 6

Technische Symbole: Made in Germany|Einsteckschloss für Türzylinder|Einsteckschloss für links angeschlagene Türen|Einsetzbar für rechts angeschlagene Türen|Abstandsmaß 72mm zwischen Mitte

Türzylinder und Mitte Knopf oder Drücker

Stulp [mm]: 24

Prüfsymbole: DIN 18273

Verpackungsart: Einzelkarton

