

## ZARGES overgang Z600

bordes hoogte 0,86 m, bordes  
breedte x diepte 600 x 600 mm, 2 x 4  
treden met profiel (incl. bordes),  
breedte trede 600 mm, 45° helling,  
van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 139319



## ZARGES Overgang Z600

overgang

- bordes hoogte 0,86 m, bordes breedte x diepte 600 x 600 mm
- trap beide zijden
- 2 x 4 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 600 mm
- 45° helling
- uitlading 1,985 m
- van aluminium
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- veilig in gebruik door balustrade en leuning aan 1 zijde
- leuning eenzijdig
- bevestiging met bodemconsoles
- gewicht 45,06 kg
- conform DIN EN ISO 14122



## Technische details

stijgtechniek	overgang	uitlading	1,985 m
materiaal	aluminium	belastbaar tot	300 kg
kanteling	45 °	treden belastbaar tot	150 kg
gebruik	beide zijden	in-/uitklapbaar	nee
hoogte sokkel	0,86 m	verrijdbaar	nee
breedte sokkel	600 mm	veiligheidsuitrusting ladder	balustrade en leuning aan 1 zijde
diepte sokkel	600 mm	veiligheidsbeugel	nee
lichte hoogte	0,74 m	leuning	eenzijdig
treden aantal	2 x 4	bevestigingstype	bodemconsole
type trede/sport	treden met profiel	norm	DIN EN ISO 14122
breedte treden	600 mm	gewicht	45,06 kg

## Gerelateerde Producten

139345



leuning voor overgang, 45° helling, Voor 4 treden