

RAU

groepsworkbank

Serie 4000

hoogte x breedte x diepte 840 x 2700 x 2340 mm, tafelblad van beuken, met laklijfolie, zeshoekig, lengte rand 1350 mm, draagvermogen 1000 kg, uitvoering frame 6 containers, uitrusting: per blok 5 laden, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



RAU.

5 YEARS WARRANTY



Artikelnummer: 148783



RAU Werkbank Serie 4000

groepsworkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 x 2700 x 2340 mm
- tafelblad van beuken, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- zeshoekig, lengte rand 1350 mm
- draagvermogen 1000 kg
- uitvoering frame 6 containers
- uitrusting: per blok 5 laden
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst met schrijfvlak
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- constructie van staal


- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	tafel	fronthoogte 270 mm	6 stuks
type tafel	werkbank	uittrekbare lade	90 %
vorm	zeshoekig	uittrekrail lade	op wielen gelagerd met intrekfunctie
uitvoering frame	6 containers	afsluitbaar	ja
hoogte	840 mm	greep	greeplijst met schrijfvlak
breedte	2700 mm	materiaal plaat	beuken
diepte	2340 mm	oppervlak plaat	met laklijfolie
dikte plaat	40 mm	materiaal onderstel	staal
lengte rand	1350 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	1000 kg	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	m. poedercoating
elektrisch geleidend	nee	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
werkbank uitrusting	per blok 5 laden	sluitsysteem	centrale vergrendeling
laden aantal	30 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 60 mm	6 stuks	levering	gedemonteerd
fronthoogte 90 mm	6 stuks	garantie	5 jaar
fronthoogte 120 mm	6 stuks	gewicht	435,34 kg
fronthoogte 180 mm	6 stuks		

Gerelateerde Producten

148769		lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 60 - 90 mm
148770		lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 120 - 150 mm
148771		lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 180 - 360 mm
148772		lade-indelingsset, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 60 - 90 mm, hoogte 40 mm
148773		lade-indelingsset, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte 90 mm
148774		antislipmat voor werkbank, breedte x diepte 490 x 560 mm

148775		energietoevoerelement zeshoekig voor groepsworkbank, hoogte x randlengte 145 x 540 mm , in RAL7035 lichtgrijs
--------	---	---

Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
524705		vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig