

## loopkat

trekbelasting 250 kg, flensbreedte 50 - 152 mm

Artikelnummer: 149164



## Duwloopkat

**Draagvermogen 250 kg**




loopkat

- trekbelasting 250 kg
- flensbreedte 50 - 152 mm
- bouwhoogte 152 mm
- diepte 175 mm
- min. 0,8 m draaicirkel
- van staal in rood
- loopwielen in zwart
- optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
- afstand tussen inhangning en drager 55,5 mm, breedte van de haakophanging 22 mm
- gewicht 4,5 kg

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	breedte haakophanging	22 mm
hijswerktuigtype	loopkat	afstand inhangning/drager	55,5 mm
trekbelasting	250 kg	min. draaicirkel	0,8 m
flensbreedte	50-152 mm	kleur	rood
materiaal	staal	kleur loopwiel	zwart
bouwhoogte	152 mm	gewicht	4,5 kg
diepte	175 mm		

## Dit past ook bij ...

142257		kraanvork, draagvermogen 1000 kg, vork hoogte x lengte x breedte 30 x 1000 x 100 mm, met automatische gewichtsbalans op het oog
149417		tandwieltakel, trekbelasting 250 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1
149457		persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging