

Lakape

Euronorm-stapelbak

Favorit

hoogte x lengte x breedte 75 x 300 x 200 mm, van polypropyleen in grijs,
Wanden gesloten, bodem gesloten

VE 8 stuks

Artikelnummer: 203975



Lakape Euronorm stapelcontainers Favorit

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 75 x 300 x 200 mm
- draagvermogen 25 kg
- belasting 500 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in grijs
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- Temperatuurbestendig -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

Technische details

baktype Stapelbak


vloerconstructie gesloten

euronorm	ja	draagvermogen	25 kg
inhoud	2,7 l	last	500 kg
hoogte	75 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
lengte	300 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
breedte	200 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
stapelbaar	ja	geschikt voor rollenbanen	ja
nestbaar	nee	kleur	grijs
vouwbaar	nee	garantie	5 jaar
wandconstructie	gesloten	gewicht	4,8 kg

Gerelateerde Producten

101593		koffergreep, voor stapelbak, in zwart
101596		etikethoes voor stapelbak
508883		afsluitdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, in zwart
508892		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, in zwart
530307		etikettenclip voor Euronorm-stapelbak, van metaal
531616		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 40 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
531617		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 60 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
789403		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden
992484		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, Met kunststof-banden op kunststof-velg

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
229873		barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm