

## WSM rokersoverkapping

achthoekig, hoogte x breedte x diepte 3100 x 3300 x 3300 mm, wanden van eenlaagsveiligheidsglas (EVG) in transparant, frame van staal verzinkt met coating in RAL9002 grijswit



Artikelnummer: 215321

## WSM Rokerspaviljoen

rokersoverkapping

- achthoekig
- hoogte x breedte x diepte 3100 x 3300 x 3300 mm
- sneeuwlast 86 kg/m<sup>2</sup>
- wanden van eenlaagsveiligheidsglas (EVG) in transparant
- frame van staal verzinkt met coating in RAL9002 grijswit
- Leveringstoestand gedemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk

### Technische details

buitenopstelling	overkapping	kleur wand	transparant
overkappingstype	rokersoverkapping	materiaal onderstel	staal
hoogte	3100 mm	oppervlak onderstel	verzinkt // met coating
breedte	3300 mm	kleur onderstel	grijswit // RAL9002
diepte	3300 mm	vorm	achthoekig
sneeuwlast	86 kg/m <sup>2</sup>	levering	gedemonteerd
materiaal dak	gelaagd veiligheidsglas (GVG)	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
kleur dak	transparant	gewicht	680 kg
materiaal wand	eenlaagsveiligheidsglas (EVG)		

## Gerelateerde Producten

215326		zijwand voor rokersoverkapping, achthoekig, wand van eenlaagsveiligheidsglas (EVG) in transparant, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
504036		combi-asbak, hoogte x breedte x diepte 620 x 250 x 250 mm, afvalbak inhoud 17 l, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
532192		rokersstatafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, vorm rond, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal