

cendrier de sol avec plaque arrière

DropPit Classic

convient pour le extérieur, hauteur x largeur x profondeur 425 x 340 x 340 mm, à encastrer au sol, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 225581



Cendrier de sol avec plaque arrière DropPit Classic

Collecteur de déchets et de cigarettes à cheiller au sol

cendrier de sol avec plaque arrière

- convient pour le extérieur
- hauteur x largeur x profondeur 425 x 340 x 340 mm
- poubelle hauteur x largeur x profondeur 165 x 295 x 295 mm
- à encastrer au sol
- avec caillebotis
- corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- verrouillable avec serrure
- soubassement perforé
- correspond à la hauteur d'une dalle de rue (300 x 300 mm)
- Vidage facile par récipient intérieur amovible
- volume de livraison : clé incluse

Détails techniques

équipement d'élimination cendrier

surface de corps galvanisé

lieu d'utilisation	extérieur	réservoir intérieur	amovible
installation	sol	soubassement	perforé
hauteur	425 mm	couvercle	oui
largeur	340 mm	type de couvercle	caillebotis
profondeur	340 mm	vidange par	réceptacle intérieur amovible
hauteur de poubelle	165 mm	système de fermeture	serrure
largeur de poubelle	295 mm	volume de livraison	clé incluse
profondeur de poubelle	295 mm	Poids	11,9 kg
Matériau corps	acier		

Accessoires

225584		Socle, pour cendriers à poser, hauteur x largeur x profondeur 400 x 400 x 400 mm, en béton
225585		Socle, pour cendriers à poser, hauteur x largeur x profondeur 400 x 400 x 400 mm, en plastique en noir
225586		Socle, pour cendriers à poser, hauteur x largeur x profondeur 600 x 400 x 400 mm, en bois

Cela s'adapte aussi ...

225914		boîte aux lettres murale, en acier en anthracite, hauteur x largeur x profondeur 315 x 360 x 110 mm, fente dessus et retrait à l'avant
226209		supports cycles, hauteur x longueur x profondeur 250 x 880 x 390 mm, 3 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en acier (soudé) avec revêtement en zinc anti-corrosion
369088		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois