

bacs multi-usages

hauteur x longueur x largeur 264 x 400 x 300 mm, capacité 22 l, en polypropylène en noir, parois pleines, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties



Numéro d'article: 227856

Bacs multi-usages aux normes européennes

à 100 % en polypropylène recyclé

bacs multi-usages

- hauteur x longueur x largeur 264 x 400 x 300 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 245 x 363 x 270 mm
- capacité 22 l
- force 35 kg
- en polypropylène en noir
- parois pleines
- fond plein
- Couvercle à charnière en 2 parties
- couvercle plombable
- Avec couvercle fermé à 8 points gerbable
- Gerbages avec couvercle ouvert
- Convient pour les systèmes d'automatisation
- résistant à la température de -20 °C à +40 °C

Détails techniques

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------------|-------|
| type de récipient | bacs gerbables | emboîtable | oui |
| norme européenne | oui | pliable | non |
| capacité | 22 l | structure de cloison | fermé |
| hauteur | 264 mm | soubassement | plein |
| hauteur intérieure | 245 mm | charge | 35 kg |

| | | | |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|
| longueur | 400 mm | couvercle | oui |
| longueur intérieure | 363 mm | type de couvercle | Couvercle à charnière en 2 parties |
| largeur | 300 mm | fonction couvercle | plombable |
| largeur intérieure | 270 mm | couvercle angle d'ouverture | 180 ° |
| matériau | polypropylène | résistance à la température | -20 °C à +40 °C |
| recyclable | oui | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| pourcentage matériau recyclé | 100 % | couleur | noir |
| gerbable | oui | Poids | 1,77 kg |