

Cascoo

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total



force 250 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Palier de pivotement, diamètre 200 mm, longueur moyeu 59 mm, frein total, jante en polyamide, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243416

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total

- force 250 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Palier de pivotement
- diamètre 200 mm
- longueur moyeu 59 mm
- frein total
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	trou de fixation	13 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	250 kg	frein	frein total
pneumatique	élastique	pare-fils	non

Ø de roue	200 mm	longueur de moyeu	59 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	2,649 kg