

## Wilms chauffages électriques EL4

Avec 1 niveau(x) de chauffage,  
hauteur x longueur x largeur 360 x  
300 x 275 mm, Niveau sonore de 63  
dB, manutention facile avec  
Poignée de transport, en noir/jaune

Numéro d'article: 243733



**Wilms**

### chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers
- Avec 1 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 3,3 kW, puissance de chauffage 360 m<sup>3</sup>/h
- hauteur x longueur x largeur 360 x 300 x 275 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 230V/50 Hz
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Niveau sonore de 63 dB
- Avec thermostat d'ambiance intégré et ventilateur axial
- manutention facile avec Poignée de transport
- en noir/jaune

### Détails techniques

fournitures de bureau	radiateur	alimentation	bloc d'alimentation 230V/50 Hz
type de radiateur	chauffages électriques	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts,	niveau sonore	63 dB

	garages, chantiers		
Niveaux de chauffage	1	couleur	noir/jaune
	3,3 kW	type de ventilateur	ventilateur axial
	360 m³/h	équipement radiateur	thermostat d'ambiance
hauteur	360 mm	poignée	Poignée de transport
longueur	300 mm	Poids	13 kg
largeur	275 mm		