

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 400 kg, diameter x breedte 100 x 50 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, Dubbele rem, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 502875

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel

- draagvermogen 400 kg
- diameter x breedte 100 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met kogellager
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Dubbele rem
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 35 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	zwaarlastwielen	totale hoogte	100 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	60 mm

draagvermogen	400 kg	naafboorgat	20 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	100 mm	uitlading	35 mm
materiaal velg	gietijzer	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	kogellager	lengte plaat	138 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	4,82 kg
rem	Dubbele rem		

Gerelateerde Producten

502892



wiel, draagvermogen 400 kg, diameter x breedte 100 x 50 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van gietijzer

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken