



**Zum Produkt**

Datenblatt

---



## GN-Regalwagen 2x1/1 - Abweiserrollen

**Der universale GN-System-Wagen.**

Der stabile Regalwagen eignet sich zum Transport, Aufbewahren, Abräumen oder Befördern von Speisen im GN-System – ein unkomplizierter, mobiler Helfer. Durch die 2-teilige Ausführung steht die doppelte Anzahl an Auflageschienen zur Verfügung.


Durch raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Ebenso kompatibel mit jeglichen GN-Tabletts, GN-Rosten sowie GN-Blechen für multifunktionalen Einsatz.

Optisch ansprechend individualisierbar, durch eine 3-seitige farbige Resopal-Verkleidung oder klassischer Edelstahl-Verkleidung. Auf Anfrage auch mit antistatischen Rollen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern.

Für das mobile Gesamtkonzept perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sowie Transport- und Ausgabewagen.

## TECHNISCHE MERKMALE

GN-Regalwagen 2x1/1 - Abweiserrollen



## TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	805 x 619 x 1641 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	27 kg
Auflageschienenpaare	2 x 18
Lichtmass Auflageschienen vertikal	73 mm
Lichtmass Auflageschienen horizontal	332 mm
Stoßschutz	4 Abweiserrollen
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Max. Zuladung	210 kg

**Bestellnummer** **88 04 07 01**

## VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Kippgesicherte U-Förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durchschubsperrung.

Robuste, stabile Bauweise.

Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.

Abweiserrollen für Rammschutz.

Glatte Oberfläche, einfach zu reinigen.