


Format Tresorbau Brandschutzschrank

Sicherheitsstufe: VdS 1, Feuerschutz:
S 120 P, Höhe x Breite x Tiefe 1670 x
940 x 681 mm, 3 Ebene(n), für 36
Ordner, Korpus mit Lackierung, Front
mit Lackierung

Artikelnummer: 215517



○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company



Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe VdS 1 / ECB.S / S 120 P

Format Tresorbau Brandschutzschrank

- Sicherheitsstufe: VdS 1
- Feuerschutz: S 120 P
- Queldichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Brandgasen
- Höhe x Breite x Tiefe 1670 x 940 x 681 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1367 x 737 x 453 mm
- 3 Ebene(n)
- für 36 Ordner
- Flügeltür

- Türöffnungswinkel 180 °
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 4-seitig
- Schließbolzen Ø 25 mm
- dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
- Korpus mehrwandig
- Tür vierwandig, 133 mm stark
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung
- Front mit Lackierung
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 648 kg

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Innenhöhe	1367 mm
Schranktyp	Sicherheitsschrank	Innenbreite	737 mm
Höhe	1670 mm	Innentiefe	453 mm
Breite	940 mm	Wandkonstruktion	mehrwandig
Tiefe	681 mm	Türtyp	Flügeltür
Volumen	456 l	Türöffnungswinkel	180 °
Sicherheitsstufe	VdS 1	Türstärke	133 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Türkonstruktion	vierwandig
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Material	Stahl
Ordnerkapazität	36 Stück	Oberfläche Korpus	lackiert
Verankerung	Bodenverankerung	Oberfläche Front	lackiert
Verriegelung	4-seitig	abschließbar	ja
Brandschutz	S 120 P	Schließsystem	Doppelbartschloss
versicherbar	ja	Schließbolzen-Ø	25 mm
Versicherungsschutz	gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €	Oberfläche Boden	lackiert
Einbruchschutz	ja	Gewicht	648 kg

Zubehör

528150



Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

139643



Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau

146303



Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm

504279



Bahnhofsuhr, Quarzwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb