## bott

## **Fahrbare Werkbank**

verso

Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm, Tischplatte aus Stahl, Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlagund kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Unterbau 4 Rollen







Artikelnummer: 231767

## Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm
- Tischplatte aus Stahl
- Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Technische Details			
Möbeltyp Tisch	Oberfläche Gestell pulverbeschichtet		
Tischtyp Werkbank	Farbe Gestell lichtgrau // RAL7035		

Höhe	910 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1000 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	600 mm	fahrbar	ja
höhenverstellbar	nein	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Werkbank Ausstattung	1 Ablageboden, 1 Schiebebügel	Rad-Ø	125 mm
Material Platte	Stahl	Gewicht	39,898 kg
Material Gestell	Stahl		

Dazu passt auch			
102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün	
217145	0	Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall	
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung	
230322	I	Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen	