

## Casoo Bockrolle



Traglast 205 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblechkappen, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243478

### Bockrolle

- Traglast 205 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 200 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahlblechkappen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	205 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Länge Nabe	59 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Rollenlager

Gewicht 2,54 kg