

## PAVOY Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, VerschieÙbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 524165



## PAVOY Werkbank

Werkbank







- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 2000 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden
- Schubladen Höhe 2x125 mm
- Traglast je Schublade 30 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Mit Griffleiste
- VerschieÙbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details









Möbeltyp	Tisch	Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung
Tischtyp	Werkbank	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Gestellausführung	4 Füße	Griff	Griffleiste
Gestellform	4-Fußgestell	Material Platte	Multiplex
Höhe	900 mm	Oberfläche Platte	geölt
Breite	2000 mm	Farbe Platte	Buche
Tiefe	700 mm	Material Gestell	Stahl
Stärke Platte	40 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Schließsystem	Zylinderschloss
Werkbank Ausstattung	2 Schubladen, 1 Ablageboden	Ablageböden Anzahl	1 Stück
Schubladen Anzahl	2 Stück	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	2x125 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 125 mm	2 Stück	Garantie	10 Jahre
Schubladentraglast	30 kg	Gewicht	91 kg
Auszug Schublade	85 %		

## Zubehör

404273		Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404274		Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 125 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404296		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 500 mm, Rückseite magnetisch
500792		Mulden, mit 30 Fächern, 25 Trennwände, passend für Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite 75 x 500 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
524197		Abrollleiste für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 2000 mm
532191		Zinkblechbelag für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 2000 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau