

Lakape Sichtlagerkasten Eco

Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 290 /
265 mm, Aus Polypropylen in gelb

VE 25 Stück

Artikelnummer: 531034



Lakape Sichtlagerkasten Eco

besonders geeignet für Rollenbahnen

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 290 / 265 mm
- Aus Polypropylen in gelb
- Gleiche Größen stapelbar
- Rollenbahngeeignet

Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	rollenbahngeeignet	ja
elektrisch leitend	nein	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	125 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Breite	150 mm	Farbe	gelb
Tiefe	290 mm	Größe	4 - HxBxT 125x150x290/265 mm
Bodentiefe	265 mm	Gewicht	8,25 kg
Material	Polypropylen		





Zubehör

531067



Etikett, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 125 x 150 mm

Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau