


# Technisch specificatieblad

## Platkopbout met combimoer

Art.-Nr. 6406157



Platkopbout met vierkante aanzet, inclusief combimoer.

CE

St	Staal
F	vuurverzinkt

Opmerking extra producttekst | Bijvoorbeeld voor toepassing in sleufgat 7 x 20 mm of 7 x 32 mm.

### Stamgegevens

Bestelnr.	6406157
Type	FRSB 6x16 F
Omschrijving 1	Platkopbout
Omschrijving 2	met combimoer
Dimensie	M6x16
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	vuurverzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN 267, Teil 10
Oppervlak afk.	F
Kleinste verkoopenheid	100,00 Stuk
Gewicht	0,89 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Platkopbout met combimoer

Art.-Nr. 6406157



### Technische gegevens



Lengte	16,00 mm
Afmeting D	13,50 mm
Afmeting d	6,00 mm
Afmeting L	16,00 mm
SW	10,00 mm
Afmetingen	M 6 x 16 mm
Sterkteklasse	5,6
Schroefdraad	M6
Schroefdraad metrisch	6,00
Met moer	<input checked="" type="checkbox"/>