

Beépíthető mikrométer 25mm elmozdulással


Sorozat 150 - Közepes méretű alaptípus

Standard, közepes méretű beépíthető mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja:

- Sima szár sík orsóvég
- Keményfém orsóval

Specifikáció

Pontosság	±2 μm
Síklapúság	0,01 mm
Skála	Orsódob és hüvely keménykróm bevonattal
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérési felület	Keményfém betét



Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Orsóvég	Szár Ø	Szár	Készülék vastagság rögzítő anyához [mm]	Spec. jellemző	Tömeg [g]
150-192	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Sima		-	95
150-191	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Rögzítővel	11,5	-	100
150-801	0 - 25	Gömb (SR4)	10 mm	Sima		-	95
150-802	0 - 25	Gömb (SR4)	10 mm	Rögzítővel	11,5	-	100
150-821	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Sima		Fordított leolvasás	95
150-822	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Rögzítővel	11,5	Fordított leolvasás	100
150-190	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Sima		Osztás: 0,001 mm	95
150-189	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Rögzítővel	11,5	Osztás: 0,001 mm	100
150-196	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Sima		Racsn nélkül	95
150-195	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Rögzítővel	11,5	Racsn nélkül	110
150-219	0 - 25	Sík	10 mm	Sima		Hosszú orsó	95
150-220	0 - 25	Sík	10 mm	Rögzítővel	11,5	Hosszú orsó	100

Metrikus

Orsózárrel

No.	Tartomány [mm]	Orsóvég	Szár Ø	Szár	Készülék vastagság rögzítő anyához [mm]	Spec. jellemző	Tömeg [g]
150-209	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Sima		-	110
150-210	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Rögzítővel	11,5	-	115
150-183	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Sima		Osztás 0,001	110
150-184	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Rögzítővel	11,5	Osztás 0,001	115
150-211	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Sima		Racsn nélkül	115
150-212	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Rögzítővel	11,5	Racsn nélkül	115
150-803	0 - 25	Gömb (SR4)	10 mm	Sima		-	110
150-804	0 - 25	Gömb (SR4)	10 mm	Rögzítővel	11,5	-	115
150-823	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Sima		Fordított leolvasás	110
150-824	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Rögzítővel	11,5	Fordított leolvasás	115
150-223	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Sima		Hosszú orsó/ kilincsmű nélkül	110
150-224	0 - 25	Sík (keményfém)	10 mm	Rögzítővel	11,5	Hosszú orsó/ kilincsmű nélkül	115