

Artikelnummer: 129428

Kurzbeschreibung: Aluminium inklapbare wagen, 900 x 600 mm

Langbeschreibung: Vouwwagen aluminium, draagvermogen 200 kg,; Duwbeugel is neer te klappen op het platform. 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE-banden, naven met rollagers. Met het centrale fetra-remsysteem TOTALSTOP* conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van platformwagens).



Wagen van aluminiumbuizen met aluminium-platform

Draagvermogen: 150 kg

Laadvlak 720 x 450 mm

Afm. buitenkant (lxbxd): 815 x 470 x 930 mm

Laadvlakhoogte: 190 mm

Wielen (a"/B): 125 / 38 mm

Laadvlak 900 x 600 mm

Afm. buitenkant (lxbxd): 995 x 620 x 965 mm

Laadvlakhoogte: 240 mm

Wielen (a"/B): 160 / 40 mm

TOTALSTOP - het centrale fetra-remsysteem
Innovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig: het door fetra ontwikkelde remsysteem laat zich met slechts één voetbeweging gemakkelijk vastzetten of ontgrendelen. Naast het draaien van de wielen wordt ook de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen geblokkeerd. Gevaarlijke situaties door opzij uitzwenken van de geremde wagen wordt daardoor vermeden. Door de centrale plaatsing blijft het rempedaal altijd in het gezichtsveld van de gebruiker en kan het in iedere wielrichting gebruikt worden. De wielblokkering van rubber werkt op alle bandenmaterialen en kan in elke stand van de wielen gebruikt worden

Innovatief: met slechts één voetbeweging worden het draaien van de wielen en de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen geblokkeerd

Comfortabel: het rempedaal blijft altijd in het gezichtsveld van de gebruiker. Remmen kan in elke stand van de wielen

Ergonomisch: licht te ontgrendelen rem door de grote bodemvrijheid van het pedaal

Veilig: wielblokkering van rubber. Hoge remkracht op alle bandenmaterialen, eenvoudig instelbaar

