

Technische Information

KLEBSTOFF FENSTERANSCHLUSS

- Zur Befestigung von Fensterdicht- und Fensteranschlussbändern
- Dauerelastische Verklebung
- Lösemittelfrei

VERARBEITUNG:

Untergrund trocken, tragfähig, sauber, staub- und fettfrei.
Alle beschädigten und losen Partikel entfernen.
Trennende Substanzen entfernen. Klebstoff am Baukörper (z.B. Mauerwerk) auftragen. Fensteranschlussband / Dichtband in den frischen Klebstoff eindrücken.

TECHNISCHE DATEN

Aushärtungssystem:	Durch Luftfeuchtigkeit
Spezifisches Gewicht:	1400 ± 10 kg/m ³
Hautbildungszeit 23°C/50% rel. Feucht.:	20 Min ± 5 Min
Aushärtungszeit 23°C/50% rel. Feucht.:	2 mm / Tag
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis + 30°C
Farbe:	Weiss
Ausgehärtete Masse	
Shore A Härte: ISO 868	ca. 35
Volumenänderung: SIST ISO 10563	< 1 %
Zugfestigkeit: ISO 37 rod 1:	ca. 2,5 N/mm ²
Bruchdehnung: ISO 37 rod 1:	250 - 350 %
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 90°C