


55503516	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG M</b>	

SILVYN® HIPROJACKET AMG M ist eine metrische Verschraubung aus vernickeltem Messing. Die Verschraubung ist passend für SILVYN® HIPROJACKET und kann in der Stahlverarbeitenden Industrie, Ofenbau, Kunststoffindustrie, Maschinenbau und überall dort wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind eingesetzt werden.



**Material:**  
 Gehäuse – Messing vernickelt  
 Überwurfmutter – Messing vernickelt  
 Klemmring – Messing vernickelt  
 Einschraubhülse – Messing vernickelt  
 O-Ring – NBR  
 Tülle – PA6

**Eigenschaften:**  
 Hohe Mechanische Beständigkeit  
 Korrosionsbeständig

**Temperaturbereich:** -45°C bis +105 °C  
 Ohne O-Ring und Tülle kann der Temperaturbereich erhöht werden

**Schutzart:**  
 IP 54  
 IP 67 – bei zusätzlicher Verwendung von SILVYN® HIPROSILTAPE

**Passende Schläuche:** SILVYN® HIPROJACKET

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Bezeichnung	Größe	Nenngröße	Länge mm	Gewinde Länge mm	Innen Ø mm	SW 1	SW2
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG M</b>								
5550 3516	SILVYN® HIPROJACKET AMG M	M 16x1,5	13	35	12	10,2	26	24
5550 3517	SILVYN® HIPROJACKET AMG M	M 20x1,5	16	37	13	13,9	29	27
5550 3518	SILVYN® HIPROJACKET AMG M	M 25x1,5	22	40	15	18,5	35	33
5550 3519	SILVYN® HIPROJACKET AMG M	M 32x1,5	25	46	15	23,8	45	43
5550 3520	SILVYN® HIPROJACKET AMG M	M 40x1,5	35	52	16	31,8	54	52
5550 3521	SILVYN® HIPROJACKET AMG M	M 50x1,5	38	56	18	36,8	63	60
5550 3522	SILVYN® HIPROJACKET AMG M	M 63x1,5	51	66	20	47,8	77	74
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M</b>								
5550 3523	SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M	M 16x1,5	10	56	12	10,2	26	22
5550 3524	SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M	M 20x1,5	13	58	13	13,9	29	27
5550 3525	SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M	M 25x1,5	19	66	15	18,5	35	33
5550 3526	SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M	M 32x1,5	25	80	15	23,8	45	42
5550 3527	SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M	M 40x1,5	32	93	16	31,8	54	51
5550 3528	SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M	M 50x1,5	38	104	18	36,8	63	60
5550 3529	SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M	M 63x1,5	51	124	20	47,8	77	74
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M</b>								
5550 3530	SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M	M 16x1,5	10	45	12	10,2	26	22
5550 3531	SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M	M 20x1,5	13	50,5	13	13,9	29	27
5550 3532	SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M	M 25x1,5	19	60,5	15	18,5	35	33
5550 3533	SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M	M 32x1,5	25	70,5	15	23,8	45	42
5550 3534	SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M	M 40x1,5	32	84	16	31,8	54	51
5550 3535	SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M	M 50x1,5	38	94,5	18	36,8	63	60
5550 3536	SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M	M 63x1,5	51	112,5	20	47,8	77	74

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55503516DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------