

# VARI 2000 Wandverteiler 4 HE 506x536x230mm, einteilige Tür

<b>Artikelnummer</b>	26.50.1001
<b>Hersteller</b>	apraNET
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21-3031-00



## Die VARI 2000 Wandgehäuselösung ermöglicht Ihnen eine optisch ansprechende, raumsparende Gehäuselösung für Ihre Netzwerkverkabelung

- 19"-Ebene parallel zur Befestigungswand, somit Gerätenutztiefe größer als die tatsächliche Gehäusetiefe des Schrankes
- Türkonstruktion gewährt ohne Schwenken der 19"-Ebene den vollen Zugriff von zwei offenen Seiten
- Bei den Gehäusegrößen 3 und 4 HE ist die Tür einteilig mit Vorreiber, bei 6 HE gibt es diese Variante und zusätzlich - wie bei 12 HE - eine Version mit zweiteiliger Tür mit Schwenkhebelverschluss
- Eine seitliche Sichtscheibe gewährleistet den freien Einblick in die 19"-Ebene
- Integrierte Belüftungslöcher in der Fronttür und an der Seitenwand unterstützen die natürliche Konvektion

### Optionales Zubehör:

- Fachboden 26.51.0048, Montage erfolgt senkrecht. Nicht 19"-fähige Komponenten werden auf den im Befestigungskit 26.51.0049 befindlichen Einhängwinkel senkrecht abgestellt und mit Klettband befestigt.
- Befestigungskit 26.51.0049 bestehend aus 2 St. Winkel, einhängbar; 1 Satz Klettband zur Befestigung der ungenormten Komponenten
- plug & play Modul 26.51.0050 für aktive Schrankbelüftung; bestehend aus temperaturgesteuertem Lüfter inkl. 3-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

**Hinweis: Abbildung ähnlich**

## Technische Daten

Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Wandschrank
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	4
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	505 x 500 x 220 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	350
Schutzart IP	22
Front	Glastür mit Rahmen
19"-Ebene	vorne
Dach	geschlossen
Bodenbereich	geschlossen
Belüftung	passiv
Erdungsset montiert	ja
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 Lichtgrau
Technische Besonderheiten	19"-Ebene parallel zur Befestigungswand
Höhe	505 mm
Breite	500 mm
Tiefe	220 mm
Verpackungshöhe	660 mm
Verpackungsbreite	300 mm

Verpackungstiefe	610 mm
Paketgewicht	14.098 kg