



Stopperzylinder DFSP-Q-40-20-PR-PA

Teilenummer: 576141

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Hub	20 mm
Kolben-Durchmesser	40 mm
Kolbenstangengewinde	M8
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend ziehend
Konstruktiver Aufbau	verdrehgesichert Profilrohr Kolbenstange mit Rolle Kolben
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	verdrehgesicherte Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung	angeflachte Kolbenstange
Betriebsdruck	1,2 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Stoßkraft	4.500 N
Zulässige Querkraft beim Schaltvorgang	898 N
Befestigungsart	mit Zubehör mit Innengewinde mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Bundschraube	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Deckel	eloxiert Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffinformation Rolle	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung gleiteloziert